


砕くのは、その常識。



MHB-4L

マキテックの ハンマークラッシャー

MAKI HAMMER BREAKER



ベース搭載型MHB-3L
(電動機、Vベルト、安全カバー付)





株式会社 マキテック

ハンマークラッシャー


MHBシリーズ

ローターに取付られたハンマー（ビーター）が、上部方向より投入された原料を反撥板ライナーに叩きつけ、その反動にて戻された原料を再びハンマー（ビーター）で叩きつけることでより細かく粉碎されます。ローター周速（回転数）を変えることで粉碎粒度に変化を与えることができます。



圧倒の破碎比!!

■ 廃瓦



機器仕様 型式	ローター径 径×幅(ミリ)	ローター周速 (m/s)	能力 (t/h)	ハンマー数 (本)	電動機 (Kw)
MHB-2(L)	φ600×400	30~50	2.5~7	10	7.5~22
MHB-3(L)	φ800×400	30~50	7~15	15	11~30
MHB-4(L)	φ800×800	30~50	15~25	30	22~45
MHB-5(L)	φ1000×800	30~50	25~40	40	37~75
MHB-6(L)	φ1000×1200	30~50	45~70	45	55~110

※カタログ能力は見掛け比重1.6の石灰石での数値です。※能力及び電動機容量は、処理物の種類、粒度、性状、周速、含水率等により差異があります。


HAMMER CRUSHER

硬質系原料粉碎の ユーティリティー プレーヤー


設備内に組込の一例



〈プラント組込例〉



破碎バランスを考慮したビーターの配列により高効率粉碎を実現!




■ ガラス



■ 廃石膏ボード





工場内に破碎試験設備を
設けておりますので、
購入前に破碎試験が可能です！


粉碎の前に粗破碎！
硬質系原料破碎のパイオニア、粗破碎に最適な
マキテックのジョークラッシャーをどうぞ！

■ハンマークラッシャー



単位 (mm)

型式	概略寸法 (MHB型)			概略寸法 (MHB-L型)		
	L1	W	H	L2	W	H
MHB-2 (L)	1700	1100	950	1050	1000	1050
MHB-3 (L)	2000	1150	1200	1400	1100	1300
MHB-4 (L)	2000	1550	1200	1400	1500	1300
MHB-5 (L)	2400	1800	1500	1800	1800	1650
MHB-6 (L)	2400	2300	1500	1800	2300	1650

MHB (可逆回転タイプ)



MHB-L (片方向回転タイプ)



※寸法は概略のため、プラントや設備組込の実設計の際はお問い合わせ願います。また、予告無く寸法や仕様を変更する場合がありますことをご容赦願います。

■お問い合わせ・お求めは

考える物流…I (あい) 4.0

MAKI 株式会社 マキテック

<http://www.makitech.co.jp>

E-mail…info@makitech.co.jp

垂井工場 破碎機事業部

TEL: 0584-24-0872

FAX: 0584-24-0873

〒503-2122

岐阜県不破郡垂井町表佐58-2

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。



R0304A-1,000 J.